

Аквадистиллятор Ливам АЭ-10/20

Дистилляторы Арт. АЭ-10/20



Ваша цена

Розница
89 800 руб.

Оптовая цена
79 024 руб.



В наличии

НДС не облагается

- Тип прибора: дистиллятор
- Водосборник: встроенный
- Производительность, л/ч: 10
- Объём водосборника, л: 20

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены

Наличие регистрационного удостоверения

ФСР 2010/07649 от 01.11.2016

Описание

Аквадистиллятор Ливам АЭ-10/20

Медицинский электрический аквадистиллятор АЭ-10/20 со встроенным водосборником предназначен для производства дистилированной воды путём нагрева исходной до кипения и дальнейшей конденсацией водяного пара. Для сбора очищенной воды предусмотрен встроенный бак-накопитель. Температура получаемого дистиллята в пределах от 40 °C до 85 °C. Качество воды соответствует требованиям ГОСТа 6709-72 «Вода дистилированная» и статьи ФС.2.2.0019.18 «Вода для инъекций».

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСР 2010/07649 от 01.11.2016.

Аквадистиллятор и водосборник смонтированы на раме с защитными панелями и объединены в единую автоматически работающую систему. При необходимости конструкция позволяет независимо друг от друга использовать аквадистиллятор (для производства дистиллята) и водосборник (для хранения и отбора дистиллята). Моноблок из нержавеющей стали с регулируемыми опорами для настольного расположения.

Аквадистиллятор снабжён автоматической системой управления поддержания количества воды, идущей на испарение; системой отключения подачи воды и электричества при заполнении водосборника, а также системой выхода оборудования на рабочий режим при отборе дистиллята из водосборника.

Автоматическая система безопасности отключает подачу электричества при прекращении централизованной подачи воды и понижении уровня воды в камере испарения ниже допустимого. Для защиты от перелива предусмотрен электромагнитный клапан отключения подачи воды.

Защитные панели из нержавеющей стали предохраняют эксплуатирующий персонал от тепловых ожогов и контактов с работающими элементами оборудования. В комплекте поставки: запасной электрод датчика уровня жидкости, шланги подвода воды и слива дистиллята, соединительные хомуты.

Наработка на отказ – не менее 3 500 часов. Срок эксплуатации не менее 8 лет.

Преимущества

Преимущества аквадистиллятора Ливам АЭ-10/20

- Автоматическая система управления.
- Автоматическая система безопасности.
- Низкий удельный расход электроэнергии для получения 1 литра дистиллированной воды.
- Низкий уровень расхода воды на охлаждение для получения 1 литра дистиллированной воды.
- Высокое качество дистиллята.
- Наработка на отказ – не менее 3 500 часов.
- Гарантийный срок – 24 месяца.

Характеристики

| Параметр: | Показатель: |
|---|-------------|
| Артикул | АЭ-10/20 |
| Бренд | Ливам |
| Страна бренда | Россия |
| Тип прибора | дистиллятор |
| Производительность, л/ч | 10 |
| Расход воды, л/ч | 75 |
| Удельная проводимость получаемой воды, не | |
| более, мкСм/см | 2-2,2 |
| Объём водосборника, л | 20 |
| Габариты, мм | 425×425×775 |
| Вес, кг | 22.8 |
| Вес в упаковке, кг | 37 |
| Габариты в упаковке, см | 590×520×980 |
| Электропитание, В | 380 |
| Потребляемая мощность, Вт | 7200 |
| Страна производства | Россия |

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.