

## Аквадистиллятор LAUDA Puridest PD 12 R

Дистилляторы    Арт. L003016



- Тип прибора: дистиллятор
- Водосборник: встроенный
- Производительность, л/ч: 12
- Объем водосборника, л: 24

° LAUDA

Под заказ

**Наличие регистрационного удостоверения**

### Описание

#### Аквадистиллятор LAUDA Puridest PD 12 R

Дистиллятор LAUDA Puridest PD 12 R со встроенным водосборником на 24 литра предназначен для получения особо чистого, бедного газом, стерильного и апиrogenного дистиллята для разбавления реагентов и образцов. Полученный дистиллят с проводимостью до 2,3 мкСм/см используется для стерилизации, приготовления буферных растворов, в аналитических целях и для подготовки образцов для жидкостной хроматографии.

Аппарат снабжён электронным датчиком уровня воды и электронным датчиком загрязнений, отключающим дистиллятор при сильной загрязнённости воды в испарителе первой стадии. Автоматическое отключение воды позволяет экономно использовать воду.

Внутри резервуара расположен охладитель, который при необходимости можно заменить на новый. Разгазирование CO<sub>2</sub> происходит в отводе холодильника.

Все детали изготовлены из нержавеющей высококачественной стали. Корпус оцинкованный с порошковым эпоксидным покрытием. Дистиллятор возможно разместить на стол или стену.

### Преимущества

#### Преимущества аквадистиллятора LAUDA Puridest PD 12 R

- Экономичность в эксплуатации, благодаря устранению дорогостоящих картриджей, адсорбентов и регулярной регенерации ионообменников.
- Высокое качество дистиллированной воды.
- Экономия энергии при перегонки воды.
- Электронный датчик уровня воды.
- Электронный датчик загрязнений.
- Автоматическое отключение воды.
- Удобная и быстрая чистка.
- Разгазирование CO<sub>2</sub>.

### Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	L003016
Бренд	LAUDA

Страна бренда	Германия
Тип прибора	дистиллятор
Производительность, л/ч	12
Расход воды, л/ч	330
Удельная проводимость получаемой воды, не более, мкСм/см	2.3
Объём водосборника, л	24
Габариты, мм	780×410×670
Вес, кг	40.5
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	9000
Страна производства	Германия

#### **Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.