

Аквадистиллятор LAUDA Puridest PD 4 R

Дистилляторы Арт. L003014



Ваша цена

Розница
0 руб.

Оптовая цена
 По запросу

LAUDA

Под заказ

С учетом НДС 20 %

- Тип прибора: дистиллятор
- Водосборник: встроенный
- Производительность, л/ч: 4
- Объем водосборника, л: 8

Наличие регистрационного удостоверения

Описание

Аквадистиллятор LAUDA Puridest PD 4 R

Дистиллятор LAUDA PD 4 R Puridest со встроенным водосборником на 8 литров предназначен для получения особо чистого, бедного газом, стерильного и апиrogenного дистиллята для разбавления реагентов и образцов. Полученный дистиллят с проводимостью до 2,3 мкСм/см используется для стерилизации, приготовления буферных растворов, в аналитических целях и для подготовки образцов для жидкостной хроматографии.

Аппарат снабжён электронным датчиком уровня воды и электронным датчиком загрязнений, отключающим дистиллятор при сильной загрязнённости воды в испарителе первой стадии. Автоматическое отключение воды позволяет экономно использовать воду.

Внутри резервуара расположен охладитель, который при необходимости можно заменить на новый. Разгазирование CO₂ происходит в отводе холодильника.

Все детали изготовлены из нержавеющей высококачественной стали. Корпус оцинкованный с порошковым эпоксидным покрытием. Дистиллятор возможно разместить на стол или стену.

Преимущества

Преимущества аквадистиллятора LAUDA Puridest PD 4 R

- Экономичность в эксплуатации, благодаря устранению дорогостоящих картриджей, адсорбентов и регулярной регенерации ионообменников.
- Высокое качество дистиллированной воды.
- Экономия энергии при перегонки воды.
- Электронный датчик уровня воды.
- Электронный датчик загрязнений.
- Автоматическое отключение воды.
- Удобная и быстрая чистка.
- Разгазирование CO₂.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Артикул	L003014
Бренд	LAUDA
Страна бренда	Германия
Тип прибора	дистиллятор
Производительность, л/ч	4
Расход воды, л/ч	48
Удельная проводимость получаемой воды, не	
более, мкСм/см	2,3
Объём водосборника, л	8
Габариты, мм	620×330×460
Вес, кг	21.4
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	3000
Страна производства	Германия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.