

Аквадистиллятор Ливам АЭ-25

Дистилляторы



Ваша цена

Розница
79 000 руб.

Оптовая цена
67 940 руб.



В наличии

НДС не облагается

- Тип прибора: дистиллятор
- Водосборник: надо покупать отдельно
- Производительность, л/ч: 25

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены
- Популярное

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Аквадистиллятор Ливам АЭ-25

Медицинский электрический аквадистиллятор АЭ-25 предназначен для производства дистиллированной воды путём ее нагрева электронагревателем (ТЭНами) до кипения и конденсации пара. Температура получаемого дистиллята от 40 °С до 85 °С. Качество воды соответствует требованиям ГОСТа 6709-72 «Вода дистиллированная» и статьи ФС.2.2.0019.18 «Вода для инъекций». При желании можно приобрести охладитель воды, который монтируется на корпус аквадистиллятора.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСР 2010/07649 от 01.11.2016.

Корпус и основные детали изготовлены из высоколегированной зеркальной нержавеющей стали 12Х18Н10Т. Двойная оболочка и теплозащитный кожух предохраняют персонал от тепловых ожогов при работе с аппаратом, ограничивая нагрев поверхности дистиллятора до температуры не более 45 °С.

При понижении воды в камере испарения ниже допустимого, а также при наполнении водосборника срабатывает датчик, предохраняющий электронагреватель от перегорания. Поддержание количества воды, идущей на испарение – автоматическое. Съёмная конструкция камеры конденсации над камерой испарения способствует отслеживанию накипи, простой очистке от отложений, обслуживанию и ремонту.

Аквадистиллятор АЭ-25 имеет настольное исполнение, но для экономии места его можно разместить на стену. Кронштейн приобретается отдельно.

Шланги подвода воды и сбора дистиллята, а также соединительные хомуты входят в базовый комплект.

Срок эксплуатации не менее 10 лет.

Преимущества

Преимущества аквадистиллятора Ливам АЭ-25

- Автоматический контроль уровня воды в камере испарения.

- Автоматическая система безопасности.
- Удобство эксплуатации при минимальных затратах на обслуживание.
- К данному дистиллятору в продаже имеются нагревательные элементы (ТЭН) из нержавеющей стали.
- Низкий расход электроэнергии для получения 1 литра дистиллированной воды.
- Низкий уровень расхода воды на охлаждение для получения 1литра дистиллированной воды.
- Гарантийный срок – 24 месяца.

Характеристики

| Параметр: | Показатель: |
|---|-------------|
| Бренд | Ливам |
| Страна бренда | Россия |
| Тип прибора | дистиллятор |
| Производительность, л/ч | 25 |
| Расход воды, л/ч | 180 |
| Удельная проводимость получаемой воды, не более, мкСм/см | 2-2,2 |
| Габариты, мм | 355×310×580 |
| Вес, кг | 15.6 |
| Вес в упаковке, кг | 20 |
| Габариты в упаковке, см | 450×390×720 |
| Электропитание, В | 380 |
| Потребляемая мощность, Вт | 15600 |
| Страна производства | Россия |

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.