

Аквадистиллятор Ливам ДЭ-40

Дистилляторы Арт. ДЭ-40



Ваша цена

Розница
127 000 руб.

Оптовая цена
124 460 руб.



Под заказ

НДС не облагается

- Тип прибора: дистиллятор
- Водосборник: надо покупать отдельно
- Производительность, л/ч: 40

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены

Наличие регистрационного удостоверения

ФСР 2008/03707 от 05.12.2008

Описание

Аквадистиллятор Ливам ДЭ-40

Напольный электродный аквадистиллятор Ливам ДЭ-40 предназначен для производства дистиллированной воды путём её нагрева до кипения и конденсации пара. Температура получаемого дистиллята примерно 80 °С. Качество воды соответствует требованиям согласно ГОСТ 6709-72 «Вода дистиллированная», ФС.2.2.0020.18 «Вода очищенная».

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСР 2008/03707 от 05.12.2008.

Корпус и основные детали изготовлены из высоколегированной зеркальной нержавеющей стали 12X18H10T (AISI 321). Разборная конструкция камеры конденсации позволяет контролировать образование накипи, а также упрощает обслуживание и ремонт оборудования. Данный аквадистиллятор вместе со сборником очищенной воды можно объединить в единую автоматически работающую систему.

Аквадистиллятор ДЭ-40 снабжён датчиком уровня воды в камере испарения, предохраняющим электронагреватель от перегорания в случае понижения уровня воды ниже допустимого. Поддержание количества воды, идущей на испарение — автоматическое. При наполнении водосборника дистиллятор отключается.

Для получения дистиллята с температурой 25-40 °С в конструкции предусмотрена возможность использования охладителя. Приобретается отдельно.

Изготовитель гарантирует соответствие дистиллятора техническим условиям ТУ 9452-002-22213860-00 и его безотказную работу при условии соблюдения правил эксплуатации. Срок эксплуатации не менее 8 лет.

Преимущества

Преимущества аквадистиллятора Ливам ДЭ-40

- Автоматическая система безопасности.
- Автоматический контроль уровня воды в камере испарения.
- Низкий удельный расход электроэнергии для получения 1 литра дистиллированной воды.
- Низкий уровень расхода воды на охлаждение для получения 1 литра дистиллированной воды.

- Электропроводность дистиллированной воды меньше ГОСТ 6709-72 «Вода дистиллированная».
- Устройства для очищения пара от капель не перегнанной воды.
- Надёжность работы при образовании накипи на нагревательных элементах: электроды не перегорают.

Характеристики

| Параметр: | Показатель: |
|---------------------------|--------------|
| Артикул | ДЭ-40 |
| Бренд | Ливам |
| Страна бренда | Россия |
| Тип прибора | дистиллятор |
| Производительность, л/ч | 40 |
| Расход воды, л/ч | 320 |
| Габариты, мм | 560×420×1100 |
| Вес, кг | 42 |
| Вес в упаковке, кг | 70 |
| Электропитание, В | 380 |
| Потребляемая мощность, Вт | 26500 |
| Страна производства | Россия |

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.