

## Бактерицидная УФ-камера Ферропласт КБ-02-Я-ФП

Бактерицидные ультрафиолетовые камеры



### Ваша цена

Розница  
**21 249 руб.**

Оптовая цена  
**20 552 руб.**



Под заказ

НДС не облагается

- Количество УФ-ламп, шт.: 1
- Мощность одной УФ-лампы, Вт: 15
- Тип камеры: вертикальная
- Количество лотков/отсеков: 1

### Наличие регистрационного удостоверения

Array

## Описание

```

<div class="content__row content__row-box--side-left-medium">
  <div class="content__col">
    <div class="content-area">
      <h3> Бактерицидная УФ-камера Ферропласт КБ-02-Я-ФП</h3>
    </div>
  </div>
  <div class="content__col">
    <div class="content-area">
      <p>
        Бактерицидная УФ-камера Ферропласт КБ-02-Я-ФП позволяет хранить под рукой
        подготовленные заранее стерильные инструменты. Простерилизованные рабочие инструменты
        и материалы хранятся под воздействием УФ-лампы до семи дней &#40;168 часов&#41;. Источник
        УФ-излучения – одна бактерицидная лампа мощностью 15 Вт.
      </p>
      <p>
        Ввиду компактности исполнения, камера легко размещается практически в любом
        помещении медицинских учреждений, салонов красоты и стоматологических кабинетов.
      </p>
      <p>
        Металлический корпус с дверцей из калёного стекла не позволяют УФ-излучению выходить
        за пределы камеры. Металлическая решётка на дне камеры позволяет только горизонтальное
        размещение инструмента.
      </p>
      <p>
        У камеры есть таймер, который показывает количество часов работы камеры и может
        включить звуковой сигнал при достижении заданного времени.
      </p>
      <p>
        Камеру можно обрабатывать обычными дезинфицирующими средствами.
      </p>
    </div>
  </div>
</div>
  
```

## Преимущества

### Преимущества УФ-камеры Ферропласт КБ-02-Я-ФП

- Небольшие габариты позволяют разместить камеру даже в самом небольшом помещении.
- Может работать непрерывно до 168 часов.

- Время выхода камеры на рабочий режим не превышает 10 мин.
- Средний срок службы не менее 5 лет.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Ферропласт
Страна бренда	Россия
Количество УФ-ламп, шт.	1
Мощность одной УФ-лампы, Вт	15
Тип камеры	вертикальная
Облученность в геометрическом центре решетки, Вт/м <sup>2</sup>	10 Вт/м
Время непрерывной работы, часов	168
Количество лотков/отсеков	1
Габариты, мм	600×400×500
Вес, кг	20
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	40
Страна производства	Россия

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.