

Бактерицидная УФ-камера КасПЗ УФК-2

Бактерицидные ультрафиолетовые камеры

Арт. УФК 2



Ваша цена

Розница

24 336 руб.

Оптовая цена

23 712 руб.



В наличии

НДС не облагается

- Количество УФ-ламп, шт.: 1
- Мощность одной УФ-лампы, Вт: 15
- Тип камеры: горизонтальная
- Количество лотков/отсеков: 1

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены

Наличие регистрационного удостоверения

ФСР 2009/05814 от 15.06.2015

Описание

Бактерицидная УФ-камера КасПЗ УФК-2

Бактерицидная ультрафиолетовая камера КасПЗ УФК-2 предназначена для длительного хранения стерильных медицинских инструментов во избежание их загрязнения микроорганизмами.

Принцип работы такой камеры основан на воздействии УФ-излучения. Источник излучения – бактерицидная лампа мощностью 15 Вт, не продуцирующая озон. При закрытии крышки не происходит перемешивания стерильного и нестерильного воздуха.

Камера с большой вместимостью, и в неё можно установить решётку для хранения щипцов, пинцетов, зажимов и т.д. Прозрачная крышка позволяет визуально наблюдать расположение инструмента и материала внутри камеры, в результате увеличивается оперативность работы медицинского персонала.

- Крышка камеры в положении «Закрыто» не препятствует прохождению прямых УФ-лучей к инструменту.
- Крышка камеры в положении «Открыто» закрывает собой УФ-лампу, обеспечивая безопасный для персонала доступ к инструменту.

УФК может работать непрерывно до 168 часов (7 суток).

Гарантийный срок эксплуатации камер – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Преимущества

Преимущества УФ-камеры КасПЗ УФК-2

- Горизонтальная камера, все инструменты можно увидеть сразу.
- Большая вместимость.
- Располагается на ножках с колёсами, что позволяет легко перемещать камеру по помещению.
- Надёжность в работе.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	УФК 2
Бренд	Касимовский приборный завод
Страна бренда	Россия
Количество УФ-ламп, шт.	1
Мощность одной УФ-лампы, Вт	15
Тип камеры	горизонтальная
Время непрерывной работы, часов	168
Наработка на отказ, часов	2500
Количество лотков/отсеков	1
Габариты, мм	670x632x1180
Вес, кг	28
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	25
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.