

## Бидистиллятор Ливам БЭ-4

Дистилляторы    Арт. БЭ-4



### Ваша цена

Розница  
**124 200 руб.**

Оптовая цена  
**111 780 руб.**



Под заказ

С учетом НДС 20 %

- Тип прибора: бидистиллятор
- Производительность, л/ч: 5
- Производительность (бидистиллят), л/ч: 4,3

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены
- Популярное

**Наличие регистрационного удостоверения**

## Описание

### Бидистиллятор Ливам БЭ-4

Бидистиллятор Ливам БЭ-4 предназначен для производства дистиллированной и бидистиллированной воды из водопроводной путём её нагрева до кипения с дальнейшей конденсацией образующегося водяного пара. Температура готового дистиллята в пределах от +70 °С до +85 °С, а бидистиллята не более +40 °С. Качество производимой воды соответствует требованиям ГОСТ 6709-72 «Вода дистиллированная» и статьи ФС 42-2620-97 ГФ XI издания «Вода для инъекций».

Корпус и основные детали изготовлены из нержавеющей стали. Моноблок с регулируемыми опорами для настольного расположения при желании может быть прикреплён на стену. Кронштейн приобретается отдельно. В комплект поставки входят запасные ТЭН (за отдельную плату возможна поставка оборудования с медными ТЭН), запасной электрод датчика уровня жидкости, шланги для подвода воды и сбора дистиллята и бидистиллята, соединительные хомуты. Нагревательные элементы:

1-я ступень дистилляции: ТЭН 2,0 кВт 220В (нержавеющая сталь).

2-я ступень дистилляции: ТЭН 1,3 кВт 220В (нержавеющая сталь).

Защитные панели из нержавеющей стали предохраняют эксплуатирующий персонал от тепловых ожогов и контактов с работающими элементами оборудования. Съёмная конструкция камер конденсации позволяет контролировать образование накипи, а также упрощает обслуживание и ремонт оборудования. Бидистиллятор Ливам БЭ-4 оснащён встроенным блоком управления и охладителем для получения бидистиллята с температурой не более 40 °С.

Срок службы – не менее 8 лет.

## Преимущества

### Преимущества бидистиллятора Ливам БЭ-4

- Производство как дистиллированной, так и бидистиллированной воды.
- Возможность добавления реагентов в камеру испарения 2-й ступени дистилляции для

осуществления вторичной перегонки дистиллята в их присутствии.

- Наработка на отказ — не менее 3 500 часов.
- Гарантийный срок — 12 месяцев.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Артикул</b>	БЭ-4
<b>Бренд</b>	Ливам
<b>Страна бренда</b>	Россия
<b>Тип прибора</b>	бидистиллятор
<b>Производительность, л/ч</b>	5
<b>Производительность (бидистиллят), л/ч</b>	4,3
<b>Расход воды при получении бидистиллята, л/ч</b>	20,5
<b>Удельная проводимость получаемой воды, не более, мкСм/см</b>	5
<b>Удельная проводимость бидистиллята, не более, мкСм/см</b>	1-1,2
<b>Габариты, мм</b>	545×305×400
<b>Вес, кг</b>	16,5
<b>Вес в упаковке, кг</b>	21
<b>Габариты в упаковке, см</b>	600×440×440
<b>Электропитание, В</b>	220
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	3500/6200
<b>Страна производства</b>	Россия

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.