

## Бидистиллятор Ливам БЭ-8

Дистилляторы    Арт. БЭ-8



### Ваша цена

Розница  
**158 400 руб.**

Оптовая цена  
**142 560 руб.**



В наличии

С учетом НДС 20 %

- Тип прибора: бидистиллятор
- Производительность, л/ч: 8
- Производительность (бидистиллят), л/ч: 8

**Наличие регистрационного удостоверения**

## Описание

### Бидистиллятор Ливам БЭ-8

Бидистиллятор Ливам БЭ-8 предназначен для производства дистиллированной и бидистиллированной воды из водопроводной путём её нагрева до кипения с дальнейшей конденсацией образующегося водяного пара. Температура готового дистиллята в пределах от +70 °С до +85 °С, а бидистиллята не более +40 °С. Качество производимой воды соответствует требованиям ГОСТ 6709-72 «Вода дистиллированная» и статьи ФС 42-2620-97 ГФ XI издания «Вода для инъекций».

Корпус и основные детали изготовлены из нержавеющей стали. Моноблок с регулируемыми опорами для настольного расположения при желании может быть прикреплён на стену. Кронштейн приобретается отдельно.

Защитные панели из нержавеющей стали предохраняют эксплуатирующий персонал от тепловых ожогов и контактов с работающими элементами оборудования. Съёмная конструкция камер конденсации позволяет контролировать образование накипи, а также упрощает обслуживание и ремонт оборудования. Бидистиллятор Ливам БЭ-8 оснащён встроенным блоком управления и охладителем для получения бидистиллята с температурой не более 40 °С.

Срок службы – не менее 8 лет.

## Преимущества

### Преимущества бидистиллятора Ливам БЭ-8

- Производство как дистиллированной, так и бидистиллированной воды.
- Возможность добавления реагентов в камеру испарения 2-й ступени дистилляции для осуществления вторичной перегонки дистиллята в их присутствии.
- Гарантийный срок – 12 месяцев.

## Характеристики

Параметр:

Показатель:

Артикул	БЭ-8
Бренд	Ливам
Страна бренда	Россия
Тип прибора	бидистиллятор
Производительность, л/ч	8
Производительность (бидистиллят), л/ч	8
Расход воды, л/ч	60
Расход воды при получении бидистиллята, л/ч	165
Удельная проводимость получаемой воды, не более, мкСм/см	5
Удельная проводимость бидистиллята, не более, мкСм/см	1-1,2
Габариты, мм	680×430×470
Вес, кг	30
Вес в упаковке, кг	42
Габариты в упаковке, см	850×480×640
Электропитание, В	380
Потребляемая мощность, Вт	6000/11400
Страна производства	Россия

#### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.