

Бидистиллятор Ливам УПВА-5

Дистилляторы Арт. УПВА-5



Ваша цена

Розница
110 000 руб.

Оптовая цена
106 700 руб.



В наличии

НДС не облагается

- Тип прибора: дистиллятор
- Водосборник: надо покупать отдельно
- Производительность (бидистиллят), л/ч: 5

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены
- Популярное

Наличие регистрационного удостоверения

ФСР 2010/07650 от 17.05.2010

Описание

Бидистиллятор УПВА-5

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСР 2010/07650 от 17.05.2010 г.

Настольный бидистиллятор УПВА-5 предназначен для производства особо чистой воды для лабораторного анализа (тип II) с низким содержанием неорганических, органических или коллоидных примесей. Качество производимой воды соответствует требованиям ГОСТ Р 52501-2005 «Вода для лабораторного анализа» (вода типа II) и статьи ФС 42-2620-97 ГФ XI издания «Вода для инъекций».

Корпус и основные детали изготовлены из высоколегированной зеркальной нержавеющей стали 12Х18Н10Т (AISI 321). Разборная конструкция камеры конденсации позволяет контролировать образование накипи, а также упрощает обслуживание и ремонт оборудования.

Бидистиллятор УПВА-5 снабжён датчиком автоматического контроля уровня воды в камере испарения, предохраняющим электронагреватель от перегорания в случае понижения уровня воды ниже допустимого. Поддержание количества воды, идущей на испарение — автоматическое. При наполнении водосборника дистиллятор отключается. Встроенный охладитель позволяет получить дистиллят с температурой не более 40 °С. Объединив бидистиллятор с водосборником, можно получить единую автоматически работающую систему.

Бидистиллятор должен быть размещен в помещении, имеющем водопровод с регулировочным вентилем подачи воды, систему водоотведения (канализацию), электросеть однофазного переменного тока с номинальным напряжением 220 В 50 Гц и контур заземления. При отсутствии контура заземления электросеть должна иметь глухозаземленную нейтраль.

Срок службы — не менее 5 лет.

Преимущества

Преимущества бидистиллятора УПВА-5

- Рациональное потребление электроэнергии.
- Экономный расход питьевой воды.
- Высокое качество дистиллята.

- Многоступенчатая система очистки.
- Автоматическая система безопасности.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	УПВА-5
Бренд	Ливам
Страна бренда	Россия
Тип прибора	дистиллятор
Производительность (бидистиллят), л/ч	5
Расход воды при получении бидистиллята, л/ч	36
Удельная проводимость бидистиллята, не более,	
мкСм/см	0,8-1
Габариты, мм	424×417×454
Вес, кг	20
Вес в упаковке, кг	26
Габариты в упаковке, см	520×520×620
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	3600
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.