

## Дистиллятор Stegler BL9900

Дистилляторы



### Ваша цена

Розница  
**14 495 руб.**

Оптовая цена  
**13 915 руб.**



В наличии

С учетом НДС 20 %

- Тип прибора: дистиллятор
- Водосборник: входит в комплект
- Производительность, л/ч: 1
- Объем водосборника, л: 4

Товар участвует в акциях:

- Популярное

**Наличие регистрационного удостоверения**

## Описание

### Аквадистиллятор STEGLER BL 9900 со стеклянной колбой

Аквадистиллятор STEGLER BL 9900 — это небольшой настольный дистиллятор в корпусе из нержавеющей стали и со стеклянной колбой водоприёмника. Он предназначен для использования там, где не нужен большой объём воды — для маленьких лабораторий, аптек, ветеринарных клиник или для домашнего использования.

Дистиллятор BL 9900 производит дистиллированную воду, соответствующую ГОСТ Р 58144-2018 «Вода дистиллированная».

STEGLER BL 9900 работает от бытовой электрической сети и не требует обучения для использования.

При включении в розетку дистиллятор сразу начинает работу, поэтому перед включением убедитесь, что в нём есть вода. Когда вода закончится, дистиллятор выключится самостоятельно. После остывания можно запустить повторный цикл. Налейте в аквадистиллятор воду, закройте крышку, и нажмите кнопку «ВКЛ».

Внимание: кнопка работает только на включение. Чтобы выключить дистиллятор во время работы, надо выдернуть вилку из розетки (или он выключится сам, когда в нём не останется воды).

Вода в аквадистилляторе BL проходит дополнительную очистку с помощью угольного фильтра. В зависимости от частоты использования необходимо менять его каждые 3-5 месяцев.

Есть вариант исполнения с [пластиковой колбой водоприёмника](#).

Для небольших лабораторий аквадистиллятор BL — это оптимальное решение по соотношению цена/качество. Модель была разработана итальянскими инженерами и производится под их контролем на крупном заводе в Шанхае. Дистилляторы BL широко продаются в Италии (под различными торговыми брендами) и по всему миру.

Наша компания — официальный поставщик BL 9900. Мы проводим все гарантийные и сервисные работы. Чтобы сохранить официальную гарантию, рекомендуем приобретать данный дистиллятор у нас либо у наших дилеров.

## Преимущества

---

### Преимущества STEGLER BL 9900

- Не требует специального подключения (в отличие от большинства дистилляторов, которые необходимо подключать к системам водоснабжения, электричества и заземления), его достаточно включить в обычную розетку.
- Можно разместить на столе и при необходимости убрать в шкаф.
- Имеет привлекательный внешний вид и вместительную стеклянную колбу для готовой воды.
- Прост в эксплуатации, не требует обучения.
- Надёжен в работе, имеет гарантию.
- Отличное соотношение цена-качество.

## Характеристики

---

| Параметр:                 | Показатель: |
|---------------------------|-------------|
| Бренд                     | Stegler     |
| Страна бренда             | Россия      |
| Тип прибора               | дистиллятор |
| Производительность, л/ч   | 1           |
| Объём водосборника, л     | 4           |
| Габариты, мм              | 460×290×260 |
| Вес, кг                   | 4.8         |
| Электропитание, В         | 220         |
| Потребляемая мощность, Вт | 750         |
| Страна производства       | Китай       |

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.