

Электрокардиограф Аксион ЭКЗТЦ-3/6-04 (стандартный, без дополнительных функций)

Электрокардиографы



Ваша цена

Розница

112 100 руб.

Оптовая цена

106 495 руб.

AXION
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
С 1970 ГОДА

Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Количество каналов: 3/6
- Регистрация ЭКГ: стандартная последовательность Кабрера, по Небу, по выбору пользователя

Наличие регистрационного удостоверения

ФСР 2008/01874 от 22.12.2014

Описание

Трёх/шестиканальный электрокардиограф ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН»

Надежный прибор для функциональной диагностики состояния сердечно-сосудистой системы человека. Прибор входит в стандарт оснащения поликлиник, кабинетов врачей общей практики, автомобилей скорой медицинской помощи категории В и С, фельдшерско-акушерских пунктов и стационаров, а также используется для оказания медицинской помощи на дому.

Встроенное ПО обеспечивает выполнение электрокардиографом следующих основных функций:

- Определение кардиостимулятора.
- Автоматическое измерение амплитудно-временных параметров ЭКГ.
- Построение типичных кардиоциклов.
- Ввод данных пациента и информации о ЛПУ.
- Автоматическая регистрация при обнаружении аритмии.
- Построение ритмограммы, гистограммы, скаттерограммы при мониторингировании сердечного ритма.
- Защита от дефибрилляции.
- Звуковая индикация сердечного ритма.
- Регулировка уровня звуковых сигналов.
- Синхронная регистрация в автоматическом режиме.
- Фильтры ЭКГ-сигнала: сетевых помех, антитреморный, дрейфа
- Печать координатной сетки

Особенности электрокардиографа ЭКЗТЦ-3/6-04

- Автоматический и ручной режим работы.
- Защита от поражения электрическим током — класс I, тип GF.
- Подключение внешней АТ-клавиатуры и лазерного принтера.
- Передача ЭКГ на ПК (USB).
- Автоматическое выключение прибора.
- Световая индикация питания сети переменного тока, заряда аккумулятора, состояния фильтров, нарушения контакта электродов, отсутствия термобумаги.

Комплектация

- Электрокардиограф.
- Кабель пациента.
- Сетевой шнур питания/
- Комплект многоэлектродов
- Сумка футляр
- Руководство по эксплуатации.
- 2 рулона термобумаги.

Параметр ЭКЗТЦ-3/6-04
Обработка
Частота дискретизации ЭКГ сигнала 4 кГц/канал
Диапазон вводимых напряжений от 0.03 до 10 мВ
Разрядность АЦП 24 бит
Диапазон измерения ЧСС от 30 до 300 уд/мин
Подавление синфазной помехи не менее 100 дБ
Скорость движения носителей записи 5; 12.5; 25 и 50 мм/сек
Чувствительность 2.5; 5; 10; 20 и 40 мм/мВ
Диапазон регулируемых частот от 0.05 до 150 Гц
Дисплей
Тип цветной, TFT
Разрешение 640×480 пикселей
Диагональ 5.7
Вывод на экран Виртуальная алфавитно-цифровая клавиатура
Память
Встроенная память до 100 ЭКГ
Внешняя память внешняя flash- память до 16 Гб
Регистратор
Принтер встроенный
Распечатка данных тип программы, версия, дата и время, скорость движения бумаги, чувствительность, название отделения, фильтры, типичные кардиоциклы, интерпретация ЭКГ
Носитель записи термобумага шириной 112 мм, рулон или пачка z-сложения
Питание
Тип батареи презаряжаемая литий-ионная
Время заряда батареи не более 5 часов
Типовое время работы в режиме мониторинга не менее 6 часов
Питание от сети переменного тока 220 В ± 22 В/50 Гц
Питание от сменной аккумуляторной батареи 14.8 В
Питание от бортовой сети автомобиля от 10.5 В до 15 В
Размеры
Габариты 265×195×70 мм
Масса не более 1,5 кг

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Аксион
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для скорой помощи
Количество каналов	3/6
Регистрация ЭКГ	
	стандартная последовательность Кабрера, по
	Небу, по выбору пользователя
Время регистрации в автоматическом режиме	3, 4, 6, 8, 10, 16 сек или 4 RR-интервала

Автоматическое измерение элементов ЭКГ	9 параметров или 131 в версии с интерпретацией
Частота дискретизации ЭКГ-сигнала, кГц/канал	4
Диапазон входных напряжений, мВ	0,03-10
Диапазон измерения ЧСС, уд./мин.	30-300
Габариты, мм	265×195×70
Вес, кг	1.5
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.