

## Инкубатор BMT INCUCELL 55

Термостаты-инкубаторы

Арт. Инкуцелл 55\_ECO - линия



### Ваша цена

Розница  
**196 738 руб.\***

**1 949 €**

Оптовая цена  
**188 662 руб.**

1 869 €



Под заказ

### Области применения:

- Здравоохранение

\* ориентировочная цена на 22.07.2024, актуальную цену уточняйте у менеджера

НДС не облагается

- Дополнительный функционал: есть естественная конвекция
- Объём рабочей камеры, л: 55
- Диапазон температур, °C: Ткомн.+5...+100

### Наличие регистрационного удостоверения

ФСЗ 2009/05060 от 31.10.2016

## Описание

<div class="content\_row content\_row-box--side-left-medium">

<div class="content\_col">

<div class="content-area">

<h3>Инкубатор BMT INCUCELL 55</h3>

</div>

</div>

<div class="content\_col">

<div class="content-area">

<p>Аппарат пригоден для безопасной обработки микробиологических культур. Серия INCUCELL<sup class="reg">®</sup> отличается бесшумной работой и плавным движением воздуха в рабочем пространстве.</p>

<p>Принцип действия основан на создании плавного гравитационного движения воздуха в камере аппарата с электрическим обогревом. За счёт двухкорпусной конструкции камеры и применения управляющей автоматики обеспечивается гомогенное распределение температуры в камере, точность прохождения процессов и короткое время восстановления после открытия двери. Аппараты отличаются экономичностью эксплуатации. Предназначены для простых процессов сушки и нагревания обычных материалов.</p>

<p>Внутренняя двухкорпусная камера и панель двери выполнены из качественной нержавеющей стали &#40;DIN 1.4301, AISI 304&#41;. С целью экономии энергии и минимизации потерь тепла излучением в окружающую среду камера тщательно изолирована экологически безопасным изоляционным материалом. Внутренние стенки камеры можно легко вынуть, например, для очистки, не пользуясь инструментом. Кроме того, камера оснащена плавно регулируемой вентиляционной заслонкой и внутренней стеклянной дверью.</p>

<p>Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСЗ 2009/05060 от 31.10.2016.</p>

<p>Тепло, излучаемое в окружающую среду при 37 °C – 45 Вт. Кратность воздухообмена при 30 °C – 5 в час.</p>

<p>Наружный диаметр вентиляционного патрубка составляет 52 мм, внутренний – 49 мм.</p>

<p>Стандартная модель оснащена сетчатыми полками в количестве 2 шт. Максимально возможное количество полок – 4 шт. Максимальная допустимая нагрузка на полку – 20 кг, на шкаф – 50 кг.</p>

<p>Сетчатые полки можно загружать приблизительно до 50 &#37; площади, по мере возможности так, чтобы обеспечивалось равномерное движение воздуха во внутреннем пространстве камеры.</p>

<p>Данный инкубатор представлен в двух вариантах исполнения: ECO Line &#40;оснащён ЖК-дисплеем с диагональю 3 дюйма&#41; и EVO Line &#40;оснащён цветным сенсорным дисплеем с диагональю 5,7 дюйма&#41;. Варианты различаются также количеством доступных программ и сегментов.</p>

<p><strong>Особые характеристики модели INCUCELL 55 ECO Line:</strong></p>

<ul>

<li>Высококонтрастный свёртывающийся дисплей FSTN, выполненный с использованием технологии COG &#40;с подсветкой и использованием отражения наружного освещения – более высокая интенсивность наружного света повышает удобочитаемость знаков на экране дисплея&#41;.</li>

<li>Регулировка контрастности изображения на дисплее в зависимости от расположения аппарата.</li>

- <li>Сверхстандартный широкий угол зрения.</li>
- <li>Крупные, видимые с большого расстояния знаки на дисплее.</li>
- <li>Отображение текущей информации в течение программы увеличено для лучшей читаемости.</li>
- <li>Прочная плёночная клавиатура SoftTouch.</li>
- <li>Механическая реакция кнопок.</li>
- <li>Символы с подсветкой, объединённые в схему плёночной клавиатуры.</li>
- <li>Замок клавиатуры для защиты от несанкционированного доступа – блокировку устанавливают путём многократного нажатия.</li>
- <li>Программирование реального времени и циклирования &#40;рампы – обеспечение по выбору&#41;.</li>
- <li>9 программ, 2 сегмента в каждой программе, до 99 циклов.</li>
- <li>Интерфейс RS232 и USB Device.</li>
- <li>Сеть Ethernet &#40;RJ 45&#41; и USB Host &#40;оснащение по выбору&#41;.</li>

<p> </p>

<p><strong>Особые характеристики модели INCUCCELL 55 EVO Line:</strong></p>

- <li>Графическое изображение новой программы.</li>
- <li>Управление при помощи цветных иконок.</li>
- <li>Замок сенсорного дисплея паролём для защиты от несанкционированного доступа.</li>
- <li>Многоуровневое администрирование пользователей &#40;соответствует FDA 21, Part 11&#41;.</li>
- <li>Кодирование и запрет манипулирования данными &#40;в соответствии с FDA 21, Part 11&#41;.</li>
- <li>До 100 программ и до 100 сегментов в каждой программе, в общем, в приборе максимально 500 сегментов.</li>
- <li>Программирование рампы температуры, реального времени и циклирования.</li>
- <li>Годовая запись данных в графической и цифровой форме.</li>
- <li>Экспорт данных в режимах онлайн и офлайн.</li>
- <li>Предварительно установленные сервисные программы для быстрой диагностики неисправностей.</li>
- <li>SD-карта памяти, USB Device и интерфейс RS232.</li>
- <li>Подключение WI-FI, USB Host и Ethernet &#40;RJ 45&#41; для дистанционной передачи данных &#40;оснащение по выбору&#41;.</li>

<p>Обратитесь, пожалуйста, к нашим менеджерам для уточнения деталей.</p>

## Преимущества

### Преимущества инкубатора BMT INCUCCELL 55

- Высокий комфорт обслуживания, точная регуляция температуры и короткое время выравнивания температуры в камере в случае открытия двери аппарата.
- Качественное и безопасное высушивание, обогрев и нагревание обычных лабораторных материалов в лабораторной и промышленной областях, пригодный для безопасной обработки микробиологических культур.
- Широкие возможности оснащения и оборудования по выбору.
- Вывод для присоединения принтера или ПК.
- Возможность валидации (IQ, OQ).

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	Инкуцелл 55_ECO - линия
Бренд	BMT (MMM Group)
Страна бренда	Чехия
Отрасли	Здравоохранение
Дополнительный функционал	есть естественная конвекция

Объём рабочей камеры, л	55
Размеры рабочей камеры, мм	370×400×350
Диапазон температур, °C	Ткомн.+5...+100
Отклонение температуры от заданной, ±°C	0,5
Время нагрева, мин, не более	49
Количество полок	2
Размер полки, мм	380×335
Максимальный шум, дБ	55
Габариты, мм	680×620×680
Вес, кг	55
Вес в упаковке, кг	66
Габариты в упаковке, см	76×70×88
Электропитание, В	230
Потребляемая мощность, Вт	5000
Страна производства	Чехия

#### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.