

Облучатель-рециркулятор Armed CH 311-115

Бактерицидные облучатели закрытого типа Арт. 1027201



- Количество УФ-ламп, шт.: 3
- Мощность одной УФ-лампы, Вт: 15
- Производительность, м³/ч: 100
- Площадь помещения (при высоте потолка 3 м), м²: 35
- Способ крепления: на подставку, на стену
- Лампы входят в комплект: да, входят



Не поставляется

Наличие регистрационного удостоверения

ФСЗ 2010/07193 от 01.12.2022

Описание

Облучатель-рециркулятор Armed CH 311-115

Armed CH 311-115 — это облучатель закрытого типа, который может применяться для обеззараживания воздуха в любых помещениях в присутствии людей. Задействует сразу 3 ультрафиолетовые лампы и предназначен обеззараживать крупные многолюдные помещения или помещения специального назначения — операционные, хирургические, перевязочные, родильные отделения.

Корпус выполнен из прочного металла, устойчивого к воздействию сильных дезинфицирующих средств. На лицевой панели расположен цифровой таймер, на котором отображается количество отработанных часов, что удобно для контроля ресурса ламп.

Рециркулятор оснащен тремя УФ-лампами с цоколем G13 мощностью 15 Вт каждая. Срок службы ламп — не более 8000 часов. Производительность облучателя — 100 м³/ч.

Преимущества

Преимущества Armed CH 311-115

- Бесшумен в работе.
- Высокая эффективность обеззараживания воздуха (до 99%).
- Абсолютно безопасен для людей.
- Предусмотрены крепежи для установки на стену или подставку.
- Конструкция новых рециркуляторов максимально проста и надёжна.
- Рециркулятор обеззараживает даже крупные помещения (палаты, больничные коридоры и т.д.).

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	1027201
Бренд	Армед
Страна бренда	Россия
Количество УФ-ламп, шт.	3

Мощность одной УФ-лампы, Вт	15
Производительность, м ³ /ч	100
Площадь помещения (при высоте потолка 3 м), м ²	35
Способ крепления	на подставку, на стену
Уровень шума, дБ	40
Срок службы УФ-ламп, часов	8000
Лампы входят в комплект	да, входят
Дополнительные опции	со счётчиком наработки часов
Габариты, мм	825×320×130
Вес, кг	8.3
Вес в упаковке, кг	8.6
Габариты в упаковке, см	90×35×14
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	60

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.