

## Облучатель-рециркулятор Armed CH 311-130 M

Бактерицидные облучатели закрытого типа    Арт. 1461501



- Количество УФ-ламп, шт.: 3
- Мощность одной УФ-лампы, Вт: 30
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 100
- Площадь помещения (при высоте потолка 3 м), м<sup>2</sup>: 35
- Способ крепления: на подставку, на стену
- Лампы входят в комплект: да, входят



Не поставляется

**Наличие регистрационного удостоверения**

**РЗН 2015/3221 от 27.02.2024**

### Описание

#### Облучатель-рециркулятор Armed CH 311-130 M

Armed CH 311-130 M/1 – это облучатель закрытого типа, который может применяться для обеззараживания воздуха в любых помещениях в присутствии людей. Задействует сразу 3 ультрафиолетовые лампы и предназначен обеззараживать крупные многолюдные помещения или помещения специального назначения – палаты реанимационных отделений или, например, в отделения иммуно-ослабленных больных, где необходимо регулярно обеззараживать воздух.

Корпус выполнен из прочного металла, устойчивого к воздействию сильных дезинфицирующих средств.

Рециркулятор оснащен тремя УФ-лампами с цоколем G13 мощностью 30 Вт каждая. Срок службы ламп – не более 8000 часов. Производительность облучателя – 100 м<sup>3</sup>/ч.

### Преимущества

#### Преимущества Armed CH 311-115

- Бесшумен в работе.
- Высокая эффективность обеззараживания воздуха (до 99%).
- Абсолютно безопасен для людей.
- Предусмотрены крепежи для установки на стену или подставку.
- Конструкция новых рециркуляторов максимально проста и надёжна.
- Рециркулятор обеззараживает даже крупные помещения (палаты, больничные коридоры и т.д.).

### Характеристики

| Параметр:               | Показатель: |
|-------------------------|-------------|
| Артикул                 | 1461501     |
| Бренд                   | Армед       |
| Страна бренда           | Россия      |
| Количество УФ-ламп, шт. | 3           |

|  |                        |
|--|------------------------|
| Мощность одной УФ-лампы, Вт                                | 30                     |
| Производительность, м <sup>3</sup> /ч                      | 100                    |
| Рекомендуемый объем помещений, м <sup>3</sup>              | 100                    |
| Площадь помещения (при высоте потолка 3 м), м <sup>2</sup> | 35                     |
| Способ крепления   | на подставку, на стену |
| Уровень шума, дБ   | 50                     |
| Срок службы УФ-ламп, часов                                 | 8000                   |
| Лампы входят в комплект                                    | да, входят             |
| Габариты, мм   | 1090×170×136           |
| Вес, кг  | 6.1                    |
| Вес в упаковке, кг   | 6.5                    |
| Габариты в упаковке, см                                    | 116×18.5×16.5          |
| Электропитание, В  | 220                    |
| Потребляемая мощность, Вт                                  | 90                     |

#### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.