

Облучатель-рециркулятор TAGLER Defender 3-30 (без стойки)

Бактерицидные облучатели закрытого типа



Ваша цена

Розница
12 715 руб.

Оптовая цена
12 207 руб.



В наличии

НДС не облагается

- Количество УФ-ламп, шт.: 3
- Мощность одной УФ-лампы, Вт: 30
- Производительность, м³/ч: 130
- Площадь помещения (при высоте потолка 3 м), м²: 90
- Способ крепления: на подставку, на стену
- Лампы входят в комплект: да, входят

Наличие регистрационного удостоверения

РЗН 2020/11444 от 28.07.2020

Описание

Облучатель-рециркулятор TAGLER Defender 3-30

Ультрафиолетовый бактерицидный облучатель-рециркулятор TAGLER Defender 3-30 закрытого типа предназначен для очистки и обеззараживания воздуха в присутствии людей. Самая производительная модель линейки Defender, подходит для больших помещений.

Может работать непрерывно в течение дня, предотвращая повышение уровня микробной обсеменённости воздуха в помещениях независимо от его категории и количества находящихся в нём людей.

Поставляется либо отдельно (и тогда его можно повесить на стену), либо в комплекте со стойкой на колёсиках (и тогда его можно с лёгкостью перемещать из помещения в помещение).

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие от 28.07.2020 РЗН 2020/11444.

Источник излучения — три бактерицидных ультрафиолетовых лампы мощностью 30 Вт каждая. Лампы не выделяют озон и безопасны для длительного использования.

Корпус облучателя сделан из пластика, устойчивого к дезинфицирующим средствам.

В зависимости от объёма и категории помещений рекомендована следующая длительность обработки

| Объём помещений, м ³ | Рекомендуемое время обработки (не менее, мин.) |
|---------------------------------|--|
| 99,9% | I категория |
| 99% | II категория |
| 95% | III категория |

До 130

60

45

30

От 131 до 260

120

90

60

Пример: для эффективной обработки помещения кабинета ЛФК площадью 40 м² и высотой потолка 3 м (объём помещения – 120 м³) требуется не менее 30 мин работы рециркулятора.

Облучатели-рециркуляторы «Дефендер» изготавливаются отечественным производителем медицинской техники ООО «Таглер» (лицензия Росздравнадзора на производство медтехники № ФС-99-04-007134).

Преимущества

Преимущества TAGLER Defender 3-30

- Defender 3-30 закрытого типа может работать в присутствии людей.
- Высокая производительность позволяет эффективно обеззараживать большие помещения.
- Источник излучения – ртутная разрядная лампа низкого давления, которая даёт коротковолновое УФ-излучение с максимумом в 253,7 нм, обладающее бактерицидным действием. Чтобы предотвратить синтез озона, колба лампы сделана из специального стекла, которое непроницаемо для длины волн около 200 нм.
- Срок службы УФ-лампы не менее 8000 часов.
- Корпус можно обрабатывать любыми бытовыми чистящими средствами.

Характеристики

| Параметр: | Показатель: |
|--|------------------------|
| Бренд | TAGLER |
| Страна бренда | Россия |
| Количество УФ-ламп, шт. | 3 |
| Мощность одной УФ-лампы, Вт | 30 |
| Бактерицидный поток, Вт | 40,2 |
| Производительность, м ³ /ч | 130 |
| Площадь помещения (при высоте потолка 3 м), м ² | 90 |
| Способ крепления | на подставку, на стену |
| Уровень шума, дБ | 56 |
| Срок службы УФ-ламп, часов | 8000 |

| | |
|---------------------------|--------------|
| Лампы входят в комплект | да, входят |
| Габариты, мм | 1100×260×140 |
| Вес, кг | 8 |
| Электропитание, В | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 150 |
| Страна производства | Россия |

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.