

Офтальмоскоп ЗОМЗ ОР-3Б-08

Офтальмоскопы Арт. ОР-3Б-08



- Тип прибора: ручной
- Особенности: есть осветительный блок, есть световод

 ЗОМЗ

Временно не поставляется

Наличие регистрационного удостоверения

ФСР 2011/10601 от 20.04.2011

Области применения:

- Здравоохранение

Описание

Офтальмоскоп ЗОМЗ ОР-3Б-08 «Блик»

Офтальмоскоп предназначен для офтальмокопического исследования глазного дна, исследования переднего отдела глаза, диафаноскопического исследования глазного яблока.

Необходим в глазных и оптометрических кабинетах больниц и поликлиник, а также позволяет проводить исследования на дому, у постели больного. Приборы могут применяться и в других областях медицины (терапия, невропатология) для постановки дифференцированных диагнозов.

ЗОМЗ ОР-3Б-08 работает от сети. В комплектацию входит максимальный набор линз и насадок, а также есть два световода и осветительный блок.

Комплектация ЗОМЗ ОР-3Б-08 «Блик»

Составные части прибора

ОР-3Б-08

Насадка для прямой офтальмоскопии

1

Насадка для обратной офтальмоскопии

1

Насадка бинокулярная

1

Насадка диафаноскопическая

1

Насадка щелевой лампы

1

Линза офтальмокопическая 15 дптр

1

Линза офтальмоскопическая 20 дптр

1

Линза офтальмоскопическая 29 дптр

1

Линза 3 дптр

1

Блок осветительный

1

Световод

2

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	ОР-3Б-08
Бренд	ЗОМЗ
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение, Для кабинета офтальмолога
Тип прибора	ручной
Особенности	есть осветительный блок, есть световод
Рефракция линз насадки для прямой офтальмоскопии, + дптр	1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 15; 20
Рефракция линз насадки для прямой офтальмоскопии, - дптр	1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 15; 20
Рефракция офтальмологических линз, дптр	15; 20; 29
Диафрагмы и светофильтр насадки для прямой офтальмоскопии	круг, полукруг, щель, измерительная сетка, сине-зелёный
Диафрагмы и светофильтр насадки для обратной офтальмоскопии	большой круг, средний круг, малый круг,

сине-зелёный

Диафрагмы и светофильтр насадки щелевой**лампы**

большой круг, средний круг, малый круг, щель,

синий

Диапазон регулировки межзрачкового**расстояния бинокулярной насадки, мм**

54-72

Страна производства

Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.