

Паровой стерилизатор КасПЗ ГКа-25 ПЗ (-07)

Паровые стерилизаторы (автоклавы)

Арт. ГКа-25 ПЗ (07)



- Тип загрузки: горизонтальный
- Тип автоклава: автоматический
- Дополнительный функционал: может работать автономно
- Объем рабочей камеры, л: 24,7
- Размеры рабочей камеры, мм: Ø246×450
- Диапазон температур, °С: 120...134
- Максимальное рабочее давление, МПа: 0,22

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены



Временно не поставляется

Наличие регистрационного удостоверения

ФСР 2009/05815 от 30.11.2021

Описание

Паровой стерилизатор КасПЗ ГКа-25 ПЗ (-07)

ГКа-25 ПЗ (-07) предназначен для паровой стерилизации изделий медицинского назначения из текстиля, металлов, термостойкой резины или стекла. Это стерилизатор автономного типа, он не требует подключения к водопроводу и канализации. Сушка осуществляется естественным путём.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № ФСР 2009/05815 от 15.06.2015.

Объём дистиллированной воды, заливаемой при первом запуске стерилизатора: 2,75 л.

Остаточная влажность стерильных текстильных материалов: не более 1 %.

Есть режим свободного программирования: диапазон температур 120...134 °С, время стерилизации 3–45 мин, время сушки 1–25 мин.

Преимущества

Преимущества КасПЗ ГКа-25 ПЗ (-07)

- Автономного типа – не требует подключения к водопроводу и канализации.
- Эффективная стерилизация при запуске из холодного состояния;
- Термодинамическая сушка (естественным путём).
- Полная автоматизация процесса стерилизации.
- Все элементы внутренней камеры стерилизатора, кроме уплотнений, трубопроводов и штуцеров, изготовлены из коррозионностойкой стали.
- Стерилизаторы оснащены интерфейсным разъёмом для подключения к компьютеру.
- Энергонезависимая память.
- Предварительное удаление воздуха из стерилизационной камеры – гравитационная продувка.
- Соответствует классу В (ГОСТ Р ЕН 13060).

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Артикул

ГКа-25 ПЗ (07)

| | |
|---|-----------------------------|
| Бренд | Касимовский приборный завод |
| Страна бренда | Россия |
| Тип загрузки | горизонтальный |
| Дополнительный функционал | может работать автономно |
| Объём рабочей камеры, л | 24,7 |
| Размеры рабочей камеры, мм | Ø246×450 |
| Диапазон температур, °С | 120...134 |
| Время нагрева, мин, не более | 30 |
| Количество полок | 2/3 |
| Размер полки, мм | 215×380×22 |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 0,22 |
| Габариты, мм | 450×690×400 |
| Вес, кг | 50 |
| Электропитание, В | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 2000 |
| Страна производства | Россия |

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.