

## Секундомер ЗЧЗ СОПр-2а-2-010

Дополнительное оборудование    Арт. СОПр-2а-2-010



**Ваша цена**

Розница  
**19 534 руб.**

Оптовая цена  
**19 033 руб.**



В наличии

**Области применения:**

- Здравоохранение

С учетом НДС 20 %

- Класс точности: 2
- Особенности: Есть противоударная защита
- Тип секундомера: Механический (требует завода)

**Наличие регистрационного удостоверения**

## Описание

### Секундомер ЗЧЗ СОПр-2а-2-010

Секундомер СОПр-2а-2-010 – это механический однострелочный секундомер второго класса точности, с прерываемой работой часового механизма. Предназначен для измерения интервалов времени в минутах, в секундах и долях секунды. Используется в научных исследованиях, лабораторных работах и при хронометражах, а также во время проведения спортивных соревнований.

Модель оснащена 60-секундной шкалой с ценой деления 0,2 сек. и 30-минутным счётчиком с ценой деления 1 мин. Механизм секундомера калибра 42 мм на 15 рубиновых камнях имеет пружинный двигатель, анкерный ход и колебательную систему «баланс-спираль» с периодом колебания 0,4 секунды. Продолжительность работы механизма после полного завода пружины составляет не менее 18 часов. Допустимая погрешность за 30 мин:  $\pm 1,0$  секунда.

Для управления стрелками механизм секундомера СОПр-2а-2-010 снабжён специальным рычажным устройством простого действия. Пуск, остановка и возврат стрелок на ноль осуществляются последовательными нажатиями на заводную головку.

Секундомер выполнен в металлическом хромированном корпусе, его циферблат покрыт белой эмалью, цифры и стрелки – чёрной. Модель имеет противоударную защиту узла баланса.

## Характеристики

| Параметр:      | Показатель:                  |
|----------------|------------------------------|
| Артикул        | СОПр-2а-2-010                |
| Бренд          | Златоустовский часовой завод |
| Страна бренда  | Россия                       |
| Отрасли        | Здравоохранение              |
| Класс точности | 2                            |

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Особенности         | Есть противоударная защита    |
| Тип секундомера     | Механический (требует завода) |
| Габариты, мм        | Ø50×18×70                     |
| Вес, кг             | 0.09                          |
| Страна производства | Россия                        |

#### **Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.