

Система предварительной очистки воды TAGLER СПОВ

Системы очистки воды



Ваша цена

Розница
15 047 руб.

Оптовая цена
14 446 руб.



В наличии

С учетом НДС 20 %

- Производительность, л/ч: 225

Товар участвует в акциях:

- Новинка

Наличие регистрационного удостоверения

Описание

Система предварительной очистки воды (СПОВ) Tagler

Низкое качество водопроводной воды с высоким содержанием механических примесей, органических соединений и высокая жесткость воды отрицательно влияют на долговечность дистилляторов и систем высокой очистки воды. Комплект СПОВ - двухступенчатая фильтрационная система, предназначена для подготовки воды к подаче в стационарные дистилляторы, бидистилляторы и системы высокой очистки воды, подключаемые к системе водоснабжения. Подготовленная вода продляет ресурс и срок службы дорогостоящих дистилляторов и систем водоочистки.

- тип системы - проточная;
- первая ступень - грубая механическая очистка от частиц 5 мкм и более, улавливает до 98 % частиц ржавчины, песка и осадка, препятствуя их поступлению в систему водоснабжения;
- вторая ступень - тонкая очистка, задерживает частицы до 0,6 мкм, на основе активированного угля удаляет хлор, органические соединения и пестициды;
- давление на входе, мин/макс, атм - 0,5/6,0;
- рабочая температура воды, оС от +2 до +38;
- допустимая температура окружающего воздуха, оС от +5 до +40.

Комплект поставки:

Система очистки воды двухступенчатая

1 шт.

Картридж

2 шт.

Ключ пластиковый

1 шт.

Гибкая подводка с накидными гайками на 1/2"

1 шт.

Шланг сливной 2 м

1 шт.

Футорка Viega HB, 3/4", 1/2", бронза

1 шт.

Переходник Viega, 1/2", 3/4"

1 шт.

Руководство по эксплуатации

1 экз.

В комплекте поставляются два фильтрующих элемента: Гейзер ЭФМ 10/5 10SL и Гейзер CBC-10SL Ag с серебром

Преимущества

Преимущества системы предварительной очистки воды (СПОВ) Tagler

- Производительность 225 л/ч.
- Система подходит для любых систем высокой очистки воды подключаемых к водопроводу.
- Система пригодна к установке на магистрали с трубами 1/2" и 3/4".
- Простота обслуживания.
- Доступные картриджи.
- Увеличение ресурса дистилляторов.

Характеристики

| Параметр: | Показатель: |
|-------------------------|-------------|
| Бренд | TAGLER |
| Страна бренда | Россия |
| Производительность, л/ч | 225 |
| Габариты, мм | 295x145x355 |
| Вес, кг | 4 |
| Страна производства | Россия |

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.