

## Паровой стерилизатор КасПЗ ГКа-25 ПЗ (-05)

Паровые стерилизаторы (автоклавы)

Арт. ГКа-25 ПЗ (05)



### Ваша цена

Розница  
**219 375 руб.**

Оптовая цена  
**213 750 руб.**



Под заказ

НДС не облагается

- Тип загрузки: горизонтальный
- Тип автоклава: автоматический
- Дополнительный функционал: есть режим вакуумной сушки, может работать автономно
- Объем рабочей камеры, л: 24,7
- Размеры рабочей камеры, мм: Ø246×450
- Диапазон температур, °С: 120...134

### Наличие регистрационного удостоверения

ФСР 2009/05815 от 30.11.2021

## Описание

### Паровой стерилизатор КасПЗ ГКа-25 ПЗ (-05)

Паровой стерилизатор ГКа-25 ПЗ (-05) предназначен для паровой стерилизации изделий медицинского назначения из текстиля, металлов, из термостойкой резины, стекла.

Это стерилизатор автономного типа, он не требует подключения к водопроводу и канализации

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора №8470; ФСР 2009/05815 от 15.06.2015.

Объем дистиллированной воды, заливаемой при первом запуске стерилизатора: 2,75 л.

Остаточная влажность стерильных текстильных материалов: не более 1 %.

Есть режим свободного программирования: диапазон температур 120...134 °С, время стерилизации 3-45 мин, время сушки 1-25 мин.

Время непрерывной работы в сутки: не менее 16 часов. Нарботка на отказ: не менее 1000 циклов. Средний срок службы: 10 лет.

## Преимущества

### Преимущества КасПЗ ГКа-25 ПЗ (-05)

- Эффективная стерилизация при запуске из холодного состояния.
- Вакуумная сушка осуществляется с помощью вакуумного насоса.
- Полная автоматизация процесса стерилизации.
- Минимальный цикл стерилизации — 30 мин.
- Все элементы внутренней камеры стерилизатора, кроме уплотнений, трубопроводов и штуцеров, изготовлены из коррозионностойкой стали.
- Стерилизаторы оснащены интерфейсным разъёмом для подключения к компьютеру.
- Энергонезависимая память.
- Соответствует классу В (ГОСТ Р ЕН 13060).

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	ГКа-25 ПЗ (05)
Бренд	Касимовский приборный завод
Страна бренда	Россия
Время непрерывной работы, часов	16
Тип загрузки	горизонтальный
Дополнительный функционал	есть режим вакуумной сушки, может работать автономно
Объём рабочей камеры, л	24,7
Размеры рабочей камеры, мм	Ø246×450
Диапазон температур, °С	120...134
Отклонение температуры от заданной, ±°С	1
Время нагрева, мин, не более	30
Количество полок	2/3
Размер полки, мм	215×380×22
Габариты, мм	450×690×400
Вес, кг	50
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	2100

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.