

Воздушный стерилизатор BMT Stericell 22 ECO

Воздушные стерилизаторы (сухожары)

Арт. Стерицелл 22_ECO - линия



- Объем рабочей камеры, л: 22
- Диапазон температур, °C: 30...250



Не поставляется

Наличие регистрационного удостоверения

ФСЗ 2009/04830 от 13.05.2024

Описание

Воздушный стерилизатор BMT Stericell 22 ECO

Горячевоздушный стерилизатор Stericell 22 ECO отличается плавным принудительным движением воздуха в камере, обеспечиваемым запатентованной системой со встроенным вентилятором, который исключает образование областей холодного воздуха.

Для дезинфекции и стерилизации медицинских инструментов и изделий, изготовленных из термостойких материалов.

В камере обеспечивается автоматическая поддержка температурных режимов в диапазоне от +10 °C выше температуры окружающей среды до +250 °C.

Три установленные программы со стандартным набором параметров, а также режим сушки обеспечивают высокий комфорт обслуживания.

Среди плюсов стерилизатора стоит отметить систему управления Fuzzy logic, которая непрерывно оптимизирует процесс регулирования и корректирует интенсивность обогрева, охлаждения, изменения влажности и другие параметры.

Панель управления — это ЖК-дисплей с диагональю 3 дюйма (7,6 см) с автоматической регулировкой контрастности и подсвеченными клавишами управления.

Внутренняя камера выполнена из нержавеющей стали марки DIN 1.4301.

Кратность воздухообмена при 250 °C: 45 циклов/час.

Предустановленные программы стерилизатора

Название программы

Температура, °C

Время экспозиции, мин.

Стерилизация S1

160

60

Стерилизация S2

170

30

Стерилизация S3

180

30

Сушка Р4

Темп. окр. среды +10...250

Задаётся пользователем

Сушка Р5

Темп. окр. среды +10...250

Задаётся пользователем

Преимущества

Преимущества стерилизатора BMT Stericell 22 ECO

- Интуитивно понятный интерфейс.
- Бесшумная работа.
- Широкие возможности оснащения.
- Есть вывод для присоединения принтера или ПК.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	Стерицелл 22_ECO - линия
Бренд	BMT (MMM Group)
Страна бренда	Чехия
Объём рабочей камеры, л	22
Размеры рабочей камеры, мм	320×240×295
Диапазон температур, °C	30...250
Количество полок	2
Размер полки, мм	185×265
Габариты, мм	560×406×604
Вес, кг	31
Вес в упаковке, кг	36
Габариты в упаковке, см	665×465×660
Электропитание, В	230
Потребляемая мощность, Вт	960

Страна производства

Чехия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.