

## Воздушный стерилизатор Ферропласт-5

Воздушные стерилизаторы (сухожары)



### Ваша цена

Розница  
**35 181 руб.**

Оптовая цена  
**34 027 руб.**



Под заказ

НДС не облагается

- Объём рабочей камеры, л: 5
- Диапазон температур, °С: 50...200

### Наличие регистрационного удостоверения

РЗН 2020/9657 от 14.02.2020

## Описание

### Воздушный стерилизатор Ферропласт-5

Стерилизатор Ферропласт-5 предназначен для воздушной стерилизации термическим способом медицинских и маникюрных инструментов, посуды из стекла и других жаропрочных изделий. Также в стерилизаторе предусмотрены режимы для дезинфекции и сушки. Стерилизационная камера смоделирована таким образом, что позволяет достичь максимального нагнетания воздуха, в результате чего обработка инструмента проводится на 3 полочках одновременно.

При загруженной камере стерилизатор обеспечивает автоматическую поддержку температурных режимов в диапазоне от +85 °С до +180 °С и времени стерилизационной и дезинфекционной выдержки. Программа пользовательского режима позволяет выставить индивидуальные параметры температуры от +50 °С до +200 °С и время обработки от 1 до 999 минут. При отклонениях заданной температуры более  $\pm 3$  °С процесс стерилизации автоматически останавливается.

Стерилизатор Ферропласт-5 снабжён системой звуковой и световой сигнализации, а также цифровым индикатором, позволяющим контролировать температуру в камере. Время непрерывной работы стерилизатора в режиме эксплуатации не менее 16 часов с обязательным перерывом на 8 часов. В помещениях, где установлен стерилизатор должен соблюдаться особый микроклимат: диапазон температур от +10 °С до +35 °С; атмосферное давление (84-107 кПа) 630-800 мм. рт.ст. и относительная влажность до 80% при +25 °С.

Стерилизатор Ферропласт-20 соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Средний срок службы не менее 5 лет.

Режимы работы стерилизатора

Наименование режима  
 Температура, °С

Время экспозиции, мин

Стерилизация I

180

60

Стерилизация II

160

150

---

Дезинфекция

120

45

---

Сушка

85

45

---

Свой режим

50...200

1-999

## Преимущества

---

### Преимущества стерилизатора Ферропласт-5

- Высокая производительность.
- Компактный размер.
- Простота конструкции в использовании.
- Высокая скорость нагрева и охлаждения.
- Увеличенная рабочая поверхность.

## Характеристики

---

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	Ферропласт
<b>Страна бренда</b>	Россия
<b>Время непрерывной работы, часов</b>	16
<b>Наработка на отказ, часов</b>	1000
<b>Объём рабочей камеры, л</b>	5
<b>Диапазон температур, °C</b>	50...200
<b>Отклонение температуры от заданной, ±°C</b>	3
<b>Время нагрева, мин, не более</b>	30
<b>Количество полок</b>	3
<b>Габариты, мм</b>	300×350×350
<b>Вес, кг</b>	11

Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	600
Страна производства	Россия

**Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.