

## Воздушный стерилизатор СКТБ СПУ ГП-10 СПУ «Бюджетный»

Воздушные стерилизаторы (сухожары)

Арт. 3010



### Ваша цена

Розница

**42 300 руб.**

Оптовая цена

**38 771 руб.**



В наличии

НДС не облагается

- Объем рабочей камеры, л: 10
- Диапазон температур, °C: 50...200

### Наличие регистрационного удостоверения

**ФСР 2010/07332 от 11.12.2017**

## Описание

### Воздушный стерилизатор СКТБ СПУ ГП-10 СПУ «Бюджетный»

Воздушный стерилизатор с естественной конвекцией ГП-10 СПУ «Бюджетный» предназначен для стерилизации сухим горячим воздухом изделий, изготовленных из термостойких материалов – хирургических инструментов, стеклянной посуды и других медицинских изделий. Это самая компактная модель линейки.

Стерилизация сухим теплом при 180 °C является признанным и эффективным способом обеззараживания любых объектов из неорганических материалов: металла, стекла, фарфора, фаянса, эмали и тому подобных.

Полный теплообмен во всём объёме стерилизации обеспечивается благодаря вентиляции.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСР 2010/07332 от 11.12.2017.

Стерилизатор обеспечивает

- Установку и регулирование температуры режима.
- Автоматический отсчёт и индикацию заданных временных интервалов.
- Автоматический контроль температуры в рабочей камере.
- Автоматический запуск рабочей программы в заданное время (ночной режим).
- Задание скорости нагрева: 2 °C/мин, 5 °C/мин, 7 °C/мин.
- Цифровую индикацию текущей и заданной температуры.

Программы работы стерилизатора

Номер программы

Температура, °C

Время, мин

Стерилизация I

180

60

Стерилизация II

160

150

---

Дезинфекция

120

45

---

Дополнительный режим (сушка)

50...200

1...999

## Преимущества

---

### Преимущества ГП-10 СПУ «Бюджетный»

- Минимальное время выхода на рабочий режим.
- Малое энергопотребление.
- Небольшой вес.
- Простота в эксплуатации и высокая надёжность в работе.
- Защита от перегрева.

## Характеристики

---

Параметр:	Показатель:
Артикул	3010
Бренд	Смоленское СКТБ СПУ
Страна бренда	Россия
Объём рабочей камеры, л	10
Размеры рабочей камеры, мм	208×225×280
Диапазон температур, °C	50...200
Отклонение температуры от заданной, ±°C	3
Время нагрева, мин, не более	20 для незагруженного, 30 для загруженного
Габариты, мм	447×455×406
Вес, кг	18.5
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	900
Страна производства	Россия

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.