

## Воздушный стерилизатор СКТБ СПУ ГП-80 СПУ «Бюджетный»

Воздушные стерилизаторы (сухожары)

Арт. 3016



### Ваша цена

Розница

**48 778 руб.**

Оптовая цена

**47 567 руб.**



В наличии

НДС не облагается

- Объем рабочей камеры, л: 80
- Диапазон температур, °C: 50...200

### Наличие регистрационного удостоверения

**ФСР 2010/07333 от 24.05.2021**

## Описание

### Воздушный стерилизатор СКТБ СПУ ГП-80 СПУ «Бюджетный»

Воздушный стерилизатор с естественной конвекцией ГП-80 СПУ «Бюджетный» предназначен для стерилизации сухим горячим воздухом изделий, изготовленных из термостойких материалов – хирургических инструментов, стеклянной посуды и других медицинских изделий. Это самая вместительная модель линейки.

Стерилизация сухим теплом при 180 °C является признанным и эффективным способом обеззараживания любых объектов из неорганических материалов: металла, стекла, фарфора, фаянса, эмали и тому подобных.

Полный теплообмен во всём объёме стерилизации обеспечивается благодаря вентиляции.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № ФСР 2010/07333 от 05.04.2010.

Стерилизатор обеспечивает

- Установку и регулирование температуры режима.
- Автоматический отсчёт и индикацию заданных временных интервалов.
- Автоматический контроль температуры в рабочей камере.
- Автоматический запуск рабочей программы в заданное время (ночной режим).
- Задание скорости нагрева: 2 °C/мин, 5 °C/мин, 7 °C/мин.
- Цифровую индикацию текущей и заданной температуры.

Программы работы стерилизатора

Номер программы

Температура, °C

Время, мин

Стерилизация I

180

60

Стерилизация II

160

150

---

Дезинфекция

120

45

---

Дополнительный режим (сушка)

50...200

1...999

Если вам нужен стерилизатор такого же объёма, но с принудительной вентиляцией, обратитесь внимание на модель СКТБ СПУ ГП-80 СПУ «Стандарт».

## Преимущества

### Преимущества ГП-80 СПУ «Бюджетный»

- Минимальное время выхода на рабочий режим.
- Малое энергопотребление.
- Простота в эксплуатации и высокая надёжность в работе.
- Защита от перегрева.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	3016
Бренд	Смоленское СКТБ СПУ
Страна бренда	Россия
Объём рабочей камеры, л	80
Размеры рабочей камеры, мм	510×340×460
Диапазон температур, °С	50...200
Отклонение температуры от заданной, ±°С	±3
Время нагрева, мин, не более	25 для незагруженного, 55 для загруженного
Габариты, мм	830×620×600
Вес, кг	52
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	2200
Страна производства	Россия

**Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.