

## Воздушный термостат с охлаждением 5 Океанов ХТ-3/40

Термостаты-инкубаторы    Арт. 12218531



### Ваша цена

Розница  
**133 450 руб.\***

**\$1,457**

Оптовая цена  
**131 252 руб.**

**\$1,433**

\* ориентировочная цена на 21.11.2024, актуальную цену уточняйте у менеджера

С учетом НДС 20 %



В наличии

### Области применения:

- Здравоохранение

- Дополнительный функционал: есть принудительная конвекция, есть система охлаждения
- Объем рабочей камеры, л: 180
- Диапазон температур, °C: +3...+40

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены

**Наличие регистрационного удостоверения**

## Описание

### Воздушный термостат с охлаждением 5 Океанов ХТ-3/40

Термостат воздушный типа ХТ предназначен для получения и поддержания внутри рабочей камеры стабильной температуры, необходимой для проведения бактериологических и серологических исследований.

Имеется регистрационное удостоверение №ИМ-7.98000 Минздрава РБ.

Время непрерывного автоматического режима работы термостата – не менее 1000 ч.

Показатели надёжности:

- Средний срок службы – не менее 7 лет.
- Среднее время восстановления – не более 4 ч.

## Преимущества

### Преимущества воздушного термостата 5 Океанов ХТ-3/40

- Экономный расход электроэнергии.
- Встроенный высокоэффективный модуль охлаждения.
- Равномерное распределение температуры в рабочей камере.
- Вывод на дисплей текущей температуры.
- Большой объем рабочей камеры.
- Наличие принудительной циркуляции воздуха внутри рабочей камеры.
- Минимальное время выхода на рабочий режим.
- Высокая надёжность.
- Современный дизайн.
- Простота в обращении.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	12218531
Бренд	5 океанов
Страна бренда	Беларусь
Отрасли	Здравохранение
<b>Дополнительный функционал</b>	есть принудительная конвекция, есть система охлаждения
Объём рабочей камеры, л	180
Размеры рабочей камеры, мм	500×350×1000
Диапазон температур, °C	+3...+40
Отклонение температуры от заданной, ±°C	0,3
Время нагрева, мин, не более	120
Количество полок	5
Габариты, мм	600×630×1500
Вес, кг	60
Электропитание, В	230
Потребляемая мощность, Вт	250
Страна производства	Беларусь

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.