

Облучатель-рециркулятор Armed 1-115 МТ (белый цвет корпуса)

Бактерицидные облучатели закрытого типа Арт. 1701401



- Количество УФ-ламп, шт.: 1
- Мощность одной УФ-лампы, Вт: 15
- Площадь помещения (при высоте потолка 3 м), м²: 10-12
- Способ крепления: на подставку, на стену
- Лампы входят в комплект: да, входят



Не поставляется

Наличие регистрационного удостоверения

РЗН 2020/9629 от 13.05.2022

Описание

Облучатель-рециркулятор Armed 1-115 МТ

Облучатель закрытого типа Armed 1-115 МТ применяется для обеззараживания воздуха в любых помещениях в присутствии людей. Рециркулятор устранил патогенные микроорганизмы и грибы, создав безопасную и здоровую атмосферу в доме или в офисе.

Корпус металлический, его можно мыть любыми бытовыми дезинфицирующими средствами. Вентилятор, обеспечивающий циркуляцию воздуха в трубке, практически бесшумный: рециркулятор можно установить в любом помещении — он не нарушит чуткий сон малыша и не будет отвлекать от работы.

Облучатель выпускается в трёх цветах — белый, под бронзу, под серебристый металлик. Его можно устанавливать как в вертикальном, так и горизонтальном положениях.

Рециркулятор рассчитан на одну УФ-лампу (цоколь 2G11) со сроком службы до 8000 часов (2 года ежедневной работы). В нижней части корпуса прибора установлен индикатор наработки лампы — после достижения 8000 работы лампы нужно будет поменять.

Преимущества

Преимущества рециркулятора Armed 1-115 МТ

- Работает в присутствии людей.
- Привлекательный внешний вид.
- Срок службы источника излучения — 8000 часов.
- Лампа не выделяет озон.
- Цифровой счётчик фиксирует отработанное время УФ-лампы.

Характеристики

| Параметр: | Показатель: |
|---------------|-------------|
| Артикул | 1701401 |
| Бренд | Армед |
| Страна бренда | Россия |

| | |
|--|------------------------------|
| Количество УФ-ламп, шт. | 1 |
| Мощность одной УФ-лампы, Вт | 15 |
| Рекомендуемый объем помещений, м ³ | 30 |
| Площадь помещения (при высоте потолка 3 м), м ² | 10-12 |
| Способ крепления | на подставку, на стену |
| Уровень шума, дБ | 40 |
| Срок службы УФ-ламп, часов | 8000 |
| Лампы входят в комплект | да, входят |
| Дополнительные опции | со счётчиком наработки часов |
| Габариты, мм | 110×105×410 |
| Вес, кг | 1.4 |
| Вес в упаковке, кг | 1.6 |
| Габариты в упаковке, см | 13×13×47 |
| Электропитание, В | 220±22 |
| Потребляемая мощность, Вт | 20 |
| Страна производства | Китай |

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.